

炎光光度計

ナトリウム、カルシウム等の無機成分の測定

[型式]

BWB テクノロジー OSK 55XC750

[仕様]

Na, K, Li, Ca, Ba の同時検出が可能

アスピレーション速度：3~5.5mL/min

安定時間：15 秒以内（試料を炎へ導入後）

[設置年度]

2013 年度（平成 25 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日