

## ビスコグラフ

食品等の物性測定

### 【型式】

ブラベンダ ビスコグラフ E 型

### 【仕様】

デンプン及びデンプンを含む製品の糊化特性の測定

温度：一定温度，一定速度温度上昇，一定速度温度下降 スピード：5～150/min

測定レンジ：250, 350, 700, 1000cmg 弾性，均質性 コントローラー付

### 【設置年度】

1992 年度（平成 4 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日