

## 動的粘弾性試験機

測定目的に合わせた温度で試料に引張、圧縮、せん断、曲げの振動を与え、応答の時間変化を測定することにより、動的粘弾性を測定する装置

### [型式]

オリエンテック（株） RHEOVIBRON DDV-25FP

### [仕様]

振動域 : 0.01~110Hz

温度域 : -150~400℃

方法 : 引張, 圧縮, 曲げ, 溶融せん断

### [設置年度]

1994 年度（平成 6 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 11 日